



OPSMEN EARMOR M20 ELEKTRONIKUS HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓ

Cikkszám: opsM20B



Használati útmutató

A készülék bemutatása

Az M20 elektronikus hallásvédő fülbe helyezve fejti ki védőhatását. A folyamatosan és lökésszerűen érkező hanghatások csökkentésével biztosítja a hallás- és kommunikációs képességek megtartását. Az állítható beltéri és kültéri hangmódoknak köszönhetően az eszköz számtalan, erős zajterheléssel járó tevékenység (például lövészet, bűnüldözés, termelés, építkezés) esetén is eredményesen használható. A füldegők töltési kapacitása, akár 8 órányi használatra is elég. Ha a töltés időszerevé válik, a készülék arra is figyelmeztet. A tartozékok között hordozható lítium elem töltésére szolgáló tok, szilikon tartózsínór, többféle méretű füldegő hegy és fogantyús sapka is megtalálható, így bármilyen fülmérethez hozzáigazítható a készülék.

Biztonsági tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatóban leírtakat.

Feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírtakat, különben súlyos halláskárosodás érheti!

Amennyiben valamilyen fertőzés, elváltozás van a fülében, feltétlenül konzultájon orvosával a füldegő használata előtt.

Bármilyen kérdése van a füldegő helyes használatával kapcsolatban, forduljon a márkakereskedőhöz vagy írjon az EARMOR vevőszolgálatának a cs@opsmen.com címre.

Egyéb fontos tudnivalók

A készülék használata -20°C és +50°C közötti hőmérséklettartományban lehetséges.

A tárolási hőmérséklet is -20°C és +50°C közötti tartományban engedélyezett.

Eredményes töltés 0°C és +50°C közötti hőmérséklettartományban végezhető.

A készülék részei, tartozékai és kezelőgombjai

Füldegő

1. Főkapcsoló / hangerő gomb
2. Mikrofon
3. Füldegősapka
4. Füldegőhegyek
5. Füldegőtest
6. Töltőérintkezők



Töltőtök

1. Tartózsínór
2. Zsinórtároló
3. Állapotgomb
4. Füldegőtöltő rekesz
5. Jelzőfény
6. Type-C USB-töltőport



Első használatbavétel előtt töltsen fel teljesen a füldegőket. A töltés, kb. 2 órát vesz igénybe.

Töltés

Helyezze a töltőtökbe a füldegőket és csatlakoztassa a Type-C USB-kábelt a töltőtökhöz és az USB-tápforráshoz. A csatlakozás létrejöttkor a töltés automatikusan elkezdődik és a töltésállapotjelző villog.

Ha a töltésállapotjelző nem villog, ellenőrizze a töltőtök, az USB-kábel és a tápkábel hibátlan csatlakozását.

A töltés végeztével a töltésállapotjelző folyamatosan világít.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a füldegőtest lefelé álljon és a töltőérintkezők megfelelően csatlakozzanak a töltőrekeszben.

A füldegő összeszerelése (füldugósapkák, füldegőhegyek, tartózsínórok)

A füldegőhegyek és a füldegősapkák kifejezetten az M20-hoz készültek. Csak a füldegőhegyek és a füldegősapkák felhelyezése után tegye fülébe a füldegőt.

1. Mindig a megfelelő méretű füldegőhegyet szerelje a füldegőre és behelyezéskor ügyeljen a helyes irányra (figyeljen, hogy a rögzítőlyukak essenek egybe a rögzítőbütykökkel).
2. A tartózsínórok felszerelésekor a zsinórok egyik végét rögzítse a füldegő megfelelő részén.
3. Helyezze fel a füldegőhegyeket.
4. Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkednek-e a hegyen a füldegőtesten.

Ezt a használati utasítást a Leitz Hungaria Kft fordította Önnek!

A fülbe helyezés módja

Fülbehelyezés előtt kapcsolja ki a készüléket. Behelyezés előtt tisztítsa meg a fül dugót.

1. Válassza a megfelelő, fülcsatornájához illeszkedő méretű fül dugóhegyet.
2. Tartsa a fül dugót a fül dugóhegyeknél fogva.
3. Helyezze be a fül dugóhegyeket a fülébe úgy, hogy másik kezével enyhén felfelé húzza a fülkagylóját.
4. Mozgassa meg enyhén a fül dugót annak ellenőrzésére, hogy a fül dugóhegy megfelelően illeszkedik-e.
5. Kikapcsolódás esetén ellenőrizze, hogy a fül dugóhegyek mérete megfelelő-e.

Próbálja finoman kifelé húzni a fül dugót, hogy ellenőrizhesse a megfelelő rögzülést. Ha túl könnyen kicsúszik, ismétlje meg a behelyezés lépéseit.

A használat módja

1. Bekapcsolás: Tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, majd engedje fel. A fül dugó hangjelzést ad és beltéri üzemmódban bekapcsol. Kapcsolja be a másik fül dugót is.
2. A hangeffektus mód kapcsolása: A főkapcsoló egyszeri rövid megnyomása után várja a megerősítő hangot és figyelje a hangeffektus változását. Válassza ki a kívánt üzemmódot. Ismétlje meg a másik fül dugón is a beállítási eljárást.
3. Automatikus kikapcsolás: A használaton kívüli fül dugó 2 óra elteltével készenléti módra áll, majd további 2 órás inaktivitás esetén automatikusan kikapcsol, amit három sípolással jelez. A bekapcsolt állapotban lévő fül dugó töltőrekeszbe helyezéskor automatikusan kikapcsol.
A visszakapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsolót.
4. Kikapcsolás: Tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót, majd engedje fel, amikor meghallja a megerősítő hangot. Ekkor a fül dugó kikapcsol. Ismétlje meg a másik fül dugónál is a kikapcsolási eljárást.

Kétféle zajcsökkentési mód

A beltéri és kültéri környezetben jelentkező visszhang és egyéb utólagos hanghatások csökkentéséhez a fül dugó kétféle csökkentési üzemmódot kínál: beltéri módot és kültéri módot.

„Tiszta hang követés” (Clear Voice Tracking) technológia

A Clear Voice Tracking technológia biztosítja a környezeti hangok észlelését. A hangoptimalizálásnak köszönhetően a beszédhangok kitisztulnak.

Szupergyors beavatkozási idő

Az 1 milliszekundumnál gyorsabb beavatkozási időnek köszönhetően a fül dugó azonnal tompítja a külső hangot a felhasználó hallásának megóvása érdekében.

Minősítések

Az EARMOR M20 az alábbi szabványok szerinti tesztelési eljárásoknak felel meg:

ANSI S3, 19-1974

EN 352-2: 2002

EN 352-7: 2003

NRR: 36db

ANSI S3, 19-1974

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB) 1.	23.2	25.6	24.9	25.3	27.3	30.2	31.1	33.9	24
Szabvány eltérés (dB) 2.	3.5	5.5	5.4	6.1	6.9	5.7	4.8	5.7	
APV = 1.-2. (dB)	19.7	20.1	19.5	19.2	20.4	24.5	26.3	28.2	

Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 1 év

Mely nem vonatkozik törésre, szakadásra. Helytelen használat, átalakítás, akkumulátorszivárgás, felhatalmazás nélküli javítás miatt bekövetkező károsodásra,

Fogyasztói jótállás: 12 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

Gyártói információk

OPSMEN Tech Co., Ltd.

Tel: +862081179170

Fax: +862081179171

Email: cs@opsmen.com

Add: Room 601, Building A, No.94 Liwan Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong Province, China 510170